



Skjutmått med extra långa mätskänklar, mätområde: 1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	415188 1000
GTIN	4045197479877
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Bländfri mattförkromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med fininställning. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.

Med **extra långa mätskänklar**, utan fininställning.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,05 mm
Utförande mätskänklar	extra långa mätskänklar
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
skänkellängd	300 mm
Kalibrering	A1
Utförande mätyta	Härdad
Utförande avläsningsdelar	mattförkromad
vikt	3,9 kg
mätområde	0 - 1000 mm

gradering	1/20 mm
felgräns	0,2 mm
förpackning	Stabil box
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000