

ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 8xD, Storlek: 10



Beställningsdata

Ordernummer	231715 10
GTIN	7291075291667
Artikelklass	23K

Beskrivning

Utförande:

SUMOCHAM borrarssystem med utbytbart huvud för högeffektiv hålbearbetning med utbytbara eggjar. Unik klämmekanism för bekväm fixering av skärinsatsen utan ytterligare spännskruv. Mångsidig materialanvändning genom ett omfattande skärinsatsprogram. Optimal verktygsstabilitet med samtidigt spiralformade kylkanaler för höga rundgångsnoggrannheter och minsta möjliga axialförskjutning hos borrhålet. Andra tillgängliga utföranden: Grundelement med runt skaft, grundelement för bearbetning av fasor hos borrhål vid anbringande av en fasring, grundelement speciellt för användning i flerspindelsvarvar, längdsvarvar och produktionssvarvar. Toleransklass: IT8-IT9, rundgångsnoggrannhet: 0,03 mm.

Användningsdata:

Med skärinsatser nr 231740 – 231790.

leveransinnehåll:

Stomme inkl. monteringsnyckel för skärinsatser.

OBS!:

Välj alltid en strategi med medelhöga skärhastigheter och höga matningsvärden. Ingen snabbmatning eller ändrad rotationsriktning för spindeln vid återgång. För borrhål från 8 x D krävs ett pilothål med minst 1,5 x DC med samma skäregeometri. Förborring av konvexa/konkava ytor: Krökningsradie > 15 x DC krävs för att reducera matningen med upp till 50 %. För tvärborrade hål är den högsta tillåtna diametern 1/4 av den nominella kärndiametern DC. Pakethål kräver stabila förhållanden. För att reducera luckor mellan arbetsstyckets element. Snett in- och utlopp hos hål med upp till 7° lutning kan utföras med reducerad matning (cirka 20 – 30 %). Beteckningskonvention 8 x D: DCN [storlek]-[L1]-[ØDS]A-[L/D] Beteckningskonvention 12 x D: DCN [storlek]-[L1]-[ØDS]R-[L/D] Exempel: Nr 231715 6 DCN 060-048-12A-8D :Nr 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	16 mm
------------------------------	-------

Serie	SUMOCHAM
Diameterområde D_c	10 - 10,4 mm
Skaftutförande	ISO 9766
Spännspårlängd L_c	81,5 mm
Utkragningslängd L_1	80 mm
Skaftlängd L_s	48 mm
Antal skär Z	2
ISCAR -artikelbeteckning	DCN 100-080-16A-8D
Pilotborr nödvändig	ja, pilotborr
tillverkarens beteckning	DCN 100-080-16A-8D
Utförande	8xD
Skaft	ISO 9766
Borrvändning	konkav
Borrvändning	Paketborrning
Borrvändning	Tvärborrning
Borrvändning	Konvex
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar