



Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 1/58mm



Beställningsdata

Ordernummer	433400 1/58
GTIN	4031452100532
Artikelklass	46C

Beskrivning

Utförande:

Stabil, mattförokromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.

Fästtapp Ø 8 mm h6, härdad och slipad.

Mycket exakt utförande.

Mätverkets viktigaste delar är **ädelstenslagrade**.

Centralvisare **för 1/1000 mm avläsning**.

Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.

Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

Höglklassigt stötskydd för extra lång livslängd.

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Teknisk beskrivning

avläsning 1 varv av visaren	0,2 mm
skalvärde	0,001 mm

mätkraft	1,5 - 2 N
Kalibrering	C2
mätområde	1 mm
Höljes-Ø	58 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	5 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringMätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm	023020 5
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Stålspets Typ 12	434900 12
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 15	434900 15

Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 11	434900 11
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Glas för mätur Typ 58	432010 58
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Yttering för mätur Typ 58	432020 58
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 10	434900 10
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Svängbar mätspets	434912
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 17	434900 17

Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 16	434900 16
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 58 mm	434835 58
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 39	434900 39
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2