



Stort precisionsmätur stötskyddad, Mätområde / Höljes-Ø: 10/80mm



Beställningsdata

Ordernummer	432900 10/80
GTIN	4031452100365
Artikelklass	46C

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Med större ytter-Ø på uret och extra stora skalstrecksavstånd, **stötskyddad** drivmekanism. Mattfömkromad stomme av mässing. Fästtappens Ø 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare. Ytterring med 2 ställbara toleransmärken. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	80 mm
mätområde	10 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	1 - 1,8 N
skalvärde	0,01 mm

avläsning 1 varv av visaren	1 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	17 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10

Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 13	434900 13
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6

Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 16	434900 16
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 39	434900 39
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6

Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Svängbar mätspets	434912
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80