

**ISCAR SUMOCHAM skärinsats FCP k7, IC908, Ø DC: 14,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231790 14,5
GTIN	7291075298673
Artikelklass	23J

Beskrivning**Utförande:**

Prismatiskt slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning. Vinklade, **radiella anliggningsytor** för en betydande ökning av klämkräften på grund av de skärkrafter som verkar under bearbetningen. För produktiv borbearbetning med **höga matningshastigheter**.

FCP

Huvudsakligt användningsområde **ISO P** och **ISO K**, sekundär användning ISO M. **Platt huvudgeometri** med centreringsspets. Fördelaktigt vid radiell borrhning och lutande utgång.

OBS!:

Skärdata gäller för grundelement 5×D. Utför pilothål enbart med samma typ av skärgeometri - särskilt om insatserna FCP och QCP-2M används. Följ tillämpningsanvisningarna för grundelementet. Skärtolerans för insatserna: **k7** (positiv tolerans för skärdiametern).

Beteckningskonvention: [Typ] [Ø D_c]-[Tillägg] [Skärmaterial]

Exempel:

Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908

Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908

Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908 **Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.**

Teknisk beskrivning

Serie	SUMOCHAM
Antal byten/skär	2
Ø D	14,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,26 mm/v
för grundelement storlek	14
Beläggning	TiAlN
ISCAR -artikelbeteckning	FCP 145 IC908
Geometri	FCP
Spetsvinkel	140 grad
tillverkarens beteckning	FCP 145 IC908
Sort	IC908
Skärmaterial	HM
Produktslag	Skärinsats för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 55 HRC	begränsat lämplig	35 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	35 m/min	H
TOOLOX 33	begränsat lämplig	70 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	begränsat lämplig	50 m/min	M
Inconel	begränsat lämplig	35 m/min	S

GG(G)	lämplig	120 m/min	K
CuZn	begränsat lämplig	155 m/min	N
Olja	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		