

**Mitutoyo****Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 5/58 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	433200 5/58
GTIN	4946368423562
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil, mattförokromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.

Fästtapp Ø 8 mm h6, härdad och slipad.

Mycket exakt utförande.

Mätverkets viktigaste delar är **ädelstenslagrade**.

Centralvisare **för 1/1000 mm avläsning**.

Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.

Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Norm: Verkstadsnorm

Kalibrering: C2

skalvärde: 0,001 mm

avläsning 1 varv av visaren: 0,2 mm

Avvikelseområde  $f_e$ : 10 µm

Totalt avvikelseområde  $f_{tot}$ : 12 µm

mätkraft: 0,4 - 1,5 N

## Teknisk beskrivning

Totalt avvikelseområde $f_{tot}$	12 $\mu$ m
skalvärde	0,001 mm
mätområde	5 mm
avläsning 1 varv av visaren	0,2 mm
Kalibrering	C2
Avvikelseområde $f_e$	10 $\mu$ m
mätkraft	0,4 - 1,5 N
Höljes- $\emptyset$	58 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

Kalibrering Mätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm	013220 5
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	013250 12,5

## Tillbehör

Stålspets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes- $\emptyset$ 58 mm	434836 58
Rubinspets Typ 2	434915 2