



## Snabblåsande skruvstycke med enhandsmanövrering, Backbredd A: 110mm



### Beställningsdata

Ordernummer	365023 110
GTIN	4045197563200
Artikelklass	32P

### Beskrivning

#### Utförande:

- Snabb förskjutning av den rörliga backen.
- härdade och slipade backar
- inget tidsödande vevande
- Exakt uppspanning med plattskenstyrning.
- Uppspänning av arbetsstycket med en hand.
- En back med horisontal- och vertikalprisma för runt material, en slät back.
- För att medge uppspanning av plana detaljer är båda backarna avfasade.
- Med två anliggningsytor på sidorna
- Formanpassad låsning.

#### Användningsdata:

För snabb uppspanning av arbetsstycken på borrh- och mätmaskiner.

#### Material:

Stomme och rörlig back av robust specialgjutgods.

#### Noggrannhet:

Inom **0,03 mm**.

### Teknisk beskrivning

färgkod för passande tillbehör	BM-skruvstycke blå
totalhöjd c	82 mm
vikt	9,5 kg

maximal totallängd L <sub>4</sub>	510 mm
Backbredd A	110 mm
spännvidd b	130 mm
backhöjd C	32 mm
grundhållarbredd B	112 mm
grundhållarlängd a	280 mm
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

---

## Tillbehör

Anslag Typ 1	365028 1
Styrskena för nr 365023	365025