



## Invändigt finmätinstrument, stål utan mätur SU, mätområde: 100-160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	435040 100-160
GTIN	2050001047960
Artikelklass	46F

### Beskrivning

#### Utförande:

Självcentrerande tvåpunktsmätare med fjädrande centreringsskiva. Lättgående och precis matning av mätspetsens rörelse med ringsegment. Inställning av olika  $\emptyset$  sker med fasta, utbytbara mätspetsar. Hårdmetallbelagd mätspets. Instrumenthållare med hand- och omgivningstemperaturskydd.

**SU** invändigt finmätinstrument, fasta mätspetsar **av stål**.

#### Användningsdata:

Passar för exakta mätningar av hål  $\emptyset$ , rundhet och cylindricitet, mätning av Innerprofiler.

#### leveransinnehåll:

Invändigt finmätinstrument komplett (utan mätur).

#### Specialtillbehör:

Förlängningar för stora mätdjup nr 435142, finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

#### OBS!:

När finmätur används krävs en extra förlängning nr 434920 dim 10 eller mätspetsen nr 434900 dim 16. Utföranden för mätområde upp till 800 mm på begäran.

### Teknisk beskrivning

antal mätspetsar	7
repeternoggrannhet utan mätur	0,5 $\mu\text{m}$

mät djup	230 mm
mät område	100 - 160 mm
antal mätskivor	4
Centrertallrik bredd	75 mm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C4
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur

## Tjänster

Kalibrering Invändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximalt mät område 160 mm	023210 160
---	------------

## Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 150 mm	484030 150
Mät djupsförlängning Längd 2000 mm	435142 2000
Mätklocka med vänstergående skalindelning mät område 10 mm	434807 10
Digitalt mätur Avläsning 0,0005 mm mät område 12,5 mm	434322 12,5
Adapter för 2-punkts hålmätinstrument 1 styck Typ 90-300	439914 90-300
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 125 mm	484030 125
Mät djupsförlängning Längd 750 mm	435142 750
Mät djupsförlängning Längd 1000 mm	435142 1000
Mät djupsförlängning Längd 250 mm	435142 250
Induktivt finmätur Extramess Typ 2001	434670 2001
Finmätur Sula Längd x noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
Finmätur Sula Längd x noggrannhet 130/5 µm	434674 130/5
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Finmätur Sula Längd x noggrannhet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Finmätur Sula Längd x noggrannhet 250/10 µm	434674 250/10

Mätdjupsförlängning Längd 500 mm	435142 500
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100
Stålpets Typ 16	434900 16
Mätdjupsförlängning Längd 1500 mm	435142 1500