



Digital handtachometer



Beställningsdata

Ordernummer	471100
GTIN	4029547006302
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Beröringsfri mätning med reflexmärke, kontaktmätning med påstickbar mekanikadapter, minne med antingen maximivärde, minimivärde eller senaste värde via MODE-knapp. Automatisk avstängning 30 sekunder efter sista knapptryckning.

Användningsdata:

Varvtalsmätning:

- optisk 1 - 99999 varv/minut beröringsfritt,
- mekanisk 0,1 - 19999 varv/minut med kontaktpets.

Hastighetsmätning (med mätrulle).

- 0,10 - 1999 m/minut

Längdmätning (med mätrulle).

- 0,00 - 99999 m

leveransinnehåll:

Inklusive mekanisk adapter, mätrulle (0,1 m) nr 471180, mätålpets nr 471190, mätpets nr 471170, mätrulle (6 tum), reflextejp nr 471150, väska, 2 batterier nr 081561 LR6.

Teknisk beskrivning

mätavstånd (vid optisk mätning)	600 mm
Varvtalsområde (optiskt)	0 - 99999 min ⁻¹
arbetstemperatur	0 - 50 °C
lagringstemperatur	-20 - 70 °C
felgräns	0,02 (± 1 siffra) %
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Handhållen hastighetsmätare

Tillbehör

Drivmätspets	471170
Drivmätrolle omkrets 6 tum	471181
Reflexband, satsFemdelad	471150
Mäthålspets	471190
Drivmätrolle omkrets 100 mm	471180
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6