

ALLURIS

Precisionshandtachometer, Typ: CL



Beställningsdata

Ordernummer	471300 CL
GTIN	4260244680239
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Precisionshandtachometer i **robust kåpa av pressgjuten aluminium**. Stor och lättanvänd digitaldisplay. Längd- och hastighetsmätning i valbara, internationella måttenheter.

Laserhandtachometer för beröringsfri mätning på avstånd upp till 4 m. Kan **även användas för kontaktmätning** med multiimpulsadapter (medföljer).

Användningsdata:

Varvtalsmätning: 0,1 – 99999 v/min (mekanisk upp till 25000 v/min).

Hastighet: 0,1 – 3810 m/min

Längdmätning: 0,0 – 99999 m

Räkning: 0 – 99999

leveransinnehåll:

Inklusive 2 mätspetsar, mätrolle 6 tum, håltratt, förlängningsaxel, bruksanvisning, skydds fodral, 2 batterier nr 081561 storlek LR6. Dessutom med inskruvningsadapter och reflextejp.

Specialtillbehör:

Reflextejp nr 471315.

Teknisk beskrivning

mätavstånd (vid optisk mätning)	150 – 1500 , maximalt 4000 mm
impuls per varv (kontaktmätning)	8 (med adapter)
mättid	1 s
mätjulets omkrets	6 tum

felgräns	0,006 % ($\pm 0,5$ siffra) %
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätteknik	digital
Kalibrering	I2
Produktslag	Handhållen hastighetsmätare

Tjänster

KalibreringVarvräknare/stroboskop Typ D	027900 D
DAkS-kalibreringVarvtalsmätare Typ D	027910 D

Tillbehör

Reflextejsats35 delar	471315
-----------------------	--------