

**TESA****Digitalt mätur Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 434261 12,5   |
| GTIN         | 7630041111187 |
| Artikelklass | 45A           |

## Beskrivning

**Utförande:**

Digitalt mätur med skal- och sifferindikering (sifferhöjd 10 mm) samt mekaniska toleransmarkeringar.

**Funktion:**

Automatisk avstängning, visning av mätvärden, ändring av mätriktning. Knappsatsen kan spärras.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Reserv- och specialgivare nr 434900; 434910; 434915. Datakabel nr 498950.

## Teknisk beskrivning

|                 |       |
|-----------------|-------|
| mätkraft        | ≤ 2 N |
| Kalibrering     | C1    |
| Höljes-Ø        | 57 mm |
| Husets tjocklek | 27 mm |

## Datablad

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| inspänningsskaft-Ø h6                        | 8 mm              |
| mätområde                                    | 12,5 mm           |
| omkopplingsbar avläsning                     | 0,00005 tum       |
| omkopplingsbar avläsning                     | 0,001 mm          |
| felgräns                                     | 0,008 mm          |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032     |
| Antal ingående batterier                     | 1                 |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen    |
| Norm                                         | DIN 878           |
| omkopplingsbar avläsning                     | mm / tum          |
| datautgång                                   | RS232C-gränssnitt |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt    |
| Mätteknik                                    | digital           |
| Produktslag                                  | mätklocka         |

### Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434261-12,5>