



Kylsmörjkoncentrat med hög kapacitet Plus, Innehåll: 200l



Beställningsdata

Ordernummer	084260 200
GTIN	2050000967344
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för **höga krav**. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.

Högeffektivt kylsmörjkoncentrat för material med **dålig spånbarhet och hög hållfasthet**, svårbearbetade aluminiumlegeringar och järnfria metaller, aminfritt

Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

Koncentraten är **rostskyddande**, skonsamma mot lack och **fysiologiskt ofarliga** samt mycket **stabila mot bakterietillväxt** och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

Lämpliga för **all form av skärande bearbetning** (svarvning, fräsning, borring, gängskärning, brotschning, upprymning, **sågning**, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt **blandningsförhållande 1 : 20**, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.

OBS!:

Jokisch-glidbaneolja och gejdolja levereras på begäran. De är optimalt anpassade till alla andra Jokisch-produkter (inga klibbiga rester) och kan också användas som hydraul- och växellådsolja.

Utförande: Fat

Innehåll: 200 l

Teknisk beskrivning

Färg	ljusbrun
Utförande	Fat
Kinematisk viskositet	93 mm ² /s
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Innehåll	200 l
Produktslag	Kylsmörjmedel

Tillbehör

Fatpump	084355
---------	--------