

Kroeplin
Längenmesstechnik**Utvändig snabbmätare med ur, mätområde: 0-20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438550 0-20
GTIN	2050001036759
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt. Skyddsklass **IP65**.

Användningsdata:

För snabb mätning av utvändiga spår, godstjocklekar, plåtar, rörväggar, folier etc.

Norm: Verkstadsnorm

Kalibrering: C7

IP-skyddsklass: IP 65

avläsning: 0,01 mm

felgräns: 0,03 mm

sfärisk spets av hårdmetall Ø: 1,5 mm

maximal skänkellängd L (mätdjup): 80 mm

mätarets Ø: 60 mm

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 20 mm
maximal skänkellängd L (mätdjup)	80 mm
avläsning	0,01 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	1,5 mm
mätarets Ø	60 mm
IP-skyddsklass	IP 65

felgräns	0,03 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Kalibrering	C7
Produktslag	Utvändig snabbsond

Tjänster

Kalibrering Utvändig/invändig snabbmätare	013850
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Utvändig/invändig snabbmätare	011320