

Kroeplin
Längenmesstechnik**Snabbmätare för invändig mätning, mätområde: 5-15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Teknisk beskrivning

mätområde	5 - 15 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	35 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	0,6 mm
avläsning	0,005 mm
maximalt spår djup	2,3 mm
minimalt spår djup	0,8 mm
felgräns	0,015 mm
mätarets Ø	65 mm
Kalibrering	C7

IP-skyddsklass	IP 65
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

Tjänster

KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S
DAkKS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S