

Kroeplin
Längenmesstechnik**Snabbmätare för invändig mätning, mätområde: 20-40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438950 20-40
GTIN	2050001036865
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Teknisk beskrivning

minimalt spår djup	1,5 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	80 mm
avläsning	0,01 mm
mätområde	20 - 40 mm
maximalt spår djup	7 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	1 mm
felgräns	0,03 mm
mätarets Ø	65 mm
Kalibrering	C7
IP-skyddsklass	IP 65

Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

Tjänster

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S