


**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Snabbmätare för invändig mätning, mätområde: 50-70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438950 50-70
GTIN	2050001036902
Artikelklass	46Q

**Beskrivning****Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**Teknisk beskrivning**

maximalt spår djup	8 mm
minimalt spår djup	1,5 mm
sfäriske spets av hårdmetall Ø	1 mm
avläsning	0,01 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	80 mm
mät område	50 - 70 mm
felgräns	0,03 mm
mätarets Ø	65 mm
Kalibrering	C7
IP-skyddsklass	IP 65

Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

**Tjänster**

DAkkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S