

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Snabbmätare för invändig mätning med långa mätspetsar, mätområde:  
15-65mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Artikelklass	46Q

**Beskrivning****Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Teknisk beskrivning**

minimalt spår djup	2,5 mm
mätområde	15 - 65 mm
avläsning	0,05 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	188 mm
maximalt spår djup	4,5 mm
sfäriske spets av hårdmetall Ø	1,5 mm
felgräns	0,05 mm
mätarets Ø	66 mm
Kalibrering	C7
IP-skyddsklass	IP 65

Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

## Tjänster

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S