


Kroepelin
Längenmesstechnik**Snabbmätare för invändig mätning med långa mätspetsar, mätområde:
70-120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

maximal skänkellängd L (mätdjup)	192 mm
avläsning	0,05 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	2 mm
minimalt spårdjup	3,3 mm
maximalt spårdjup	8 mm
mätområde	70 - 120 mm
felgräns	0,05 mm
mätarets Ø	66 mm
Kalibrering	C7
IP-skyddsklass	IP 65

Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

Tjänster

DAkkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S