



Magnetmätstativ med fininställning på stängeln, Typ: 120SF



Beställningsdata

Ordernummer	441150 120SF
GTIN	7290005395116
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.

Universalmätklockfäste med fininställning, för inspänningskraft \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 tum och mätinstrument med hållprisma.

Förklaringstext:

Fininställning på mätklockfästet

Teknisk beskrivning

magnetfot, höjd	35 mm
magnetfot, längd	40 mm
maximal belastning	2,7 kg
kapacitet	178 mm
Längd ledarm L ₁	56 mm

magnetfot, bredd	30 mm
Längd ledarm L ₂	51 mm
hållkraft ca.	320 N
Anslutningsgänga undre	M5
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ S	442120 S
Stativfot Typ S	442140 S
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
3-D-ledarm Typ 120	442110 120
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
3-D-ledarm Typ 120	442114 120
Stativfot med fininställning Typ S	442125 S