



Magnetmätstativ med fininställning på stängeln, Typ: 240



Beställningsdata

Ordernummer	441150 240
GTIN	7290005395109
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.

Universalmätklockfäste med fininställning, för inspänningskraft \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 tum och mätinstrument med hållprisma.

Förklaringstext:

Fininställning på mätklockfästet

Teknisk beskrivning

magnetfot, längd	60 mm
kapacitet	282 mm
hållkraft ca.	800 N
magnetfot, höjd	55 mm
Längd ledarm L ₂	101 mm

magnetfot, bredd	50 mm
maximal belastning	4 kg
Längd ledarm L ₁	110 mm
Anslutningsgänga undre	M8
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ 0	442140 0
Stativfot Typ 1	442120 1
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Stativfot Typ 1	440868 1
Stativfot Typ K3	442120 K3
3-D-ledarm Typ 240	442110 240
3-D-ledarm Typ 240	442114 240
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Stativfot Typ V	442120 V
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Stativfot med fininställning Typ 0	442125 0
Stativfot Typ 1	442140 1
Stativfot Typ 0	442120 0