

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulisk mätstativpelare (utan fot) med mekanisk fininställning på klockhållaren, kapacitet: 220mm



### Beställningsdata

Ordernummer	440840 220
GTIN	4260180710885
Artikelklass	46Q

### Beskrivning

#### Utförande:

**Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet.** Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkräften kan regleras steglöst. **Ledarmarna** kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. **Hållare för mätur** med skaft-Ø 8 mm eller prisma. Endast stativpelare **utan** fot.

#### OBS!:

Hydrauliska mätstativ kan vid **öppen fastspänning** klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I **fastspänt tillstånd** kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

### Teknisk beskrivning

kapacitet	220 mm
anslutningsgänga	M8 utvändig gänga
hållkraft ca.	800 N
anslutningsgängans placering	mitten

Produktslag

Mätstativ

**Tillbehör**

Hållare för mätur

440860

Klämskruv M3 för mäturshållare

440858

Stjärnvred Typ 3

440850 3

Stativfot Typ 1

440868 1

Ställskruv M4×0,35 för mäturshållare

440859

Reservkolv Typ 3

440830 3