



Magnetmätstativ med fininställning på stängeln, Typ: 600



Beställningsdata

Ordernummer	441150 600
GTIN	7290005395130
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.

Universalmätklockfäste med fininställning, för inspänningskraft \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 tum och mätinstrument med hållprisma.

Förklaringstext:

Fininställning på mätklockfästet

Teknisk beskrivning

magnetfot, bredd	50 mm
Längd ledarm L ₂	223 mm
magnetfot, längd	120 mm
hållkraft ca.	1300 N
magnetfot, höjd	55 mm

Längd ledarm L ₁	287 mm
kapacitet	580 mm
maximal belastning	14 kg
Anslutningsgänga undre	M10×1,25
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ 2	442120 2
Stativfot Typ 2	442140 2
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Stativfot Typ F	442120 F
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Stativfot med hydraulisk fininställning Typ 2	440865 2
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
3-D-ledarm Typ 600	442114 600
3-D-ledarm Typ 600	442110 600
Stativfot Typ 2	440868 2
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H