



Mätstativmed finjustering på magnetfot, Typ: N2



Beställningsdata

Ordernummer	441195 N2
GTIN	7290005398797
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

3-punktsfastklämning av mätpelare med mycket korta klämningsvägar för maximal användarkomfort. Med mycket låg manuell kraft alstras en varaktig och stabil fastklämning. Massivt dimensionerat stång system som ger maximal systemstyvhet. **Vario**-mätarhållare för skaft \varnothing 6mm, 8mm, 3/8 tum, vippindikatorer med laxstjärtstyrning och mätklockor med öglebakdel.

Finjustering på magnetfoten. Fördel vid justering av μ m-vippindikatorer, eftersom pelaren inte påverkas av handkraft.

Specialtillbehör:

Mäturshållare nr 440401.

Tvärarmens diameter D_1 : 16 mm

Tvärarmens längd L_1 : 225 mm

Pelarens diameter D_2 : 16 mm

Pelarens höjd L_2 : 260 mm

anslutningsgänga: M8 utvändig gänga

hållkraft ca.: 1000 N

Teknisk beskrivning

magnetfot, längd	75 mm
Pelarens höjd L ₂	260 mm
Tvärarmens diameter D ₁	16 mm
hållkraft ca.	1000 N
Tvärarmens längd L ₁	225 mm
magnetfot, höjd	55 mm
magnetfot, bredd	50 mm
Pelarens diameter D ₂	16 mm
anslutningsgänga	M8 utvändig gänga
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ 0	442120 0
Fäste för Vario mätur Typ FA1410	440401 FA1410
Klämfäste på pelare till universalmätstativ För pelar-Ø på mätstativ 16/16 mm	440351 16/16
Stativfot Typ 0	442140 0
Stativfot Typ 1	442140 1
Stativfot Typ 1	442120 1
Stativfot Typ V	442120 V
Stativfot med fininställning Typ 0	442125 0