

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulisk mätstativpelare (utan fot) med mekanisk fininställning på klockhållaren, kapacitet: 400mm



Beställningsdata

Ordernummer	440840 400
GTIN	4260180710083
Artikelklass	46Q

Beskrivning

Utförande:

Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet. Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. **Ledarmarna** kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. **Hållare för mätur** med skaft-Ø 8 mm eller prisma. Endast stativpelare **utan** fot.

Specialtillbehör:

Magnetfötter nr 440868 storlek 2 och nr 440865 storlek 1.

OBS!:

Hydrauliska mätstativ kan vid **öppen fastspänning** klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I **fastspänt tillstånd** kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

Teknisk beskrivning

kapacitet	400 mm
anslutningsgänga	M10 utvändig gänga

hållkraft ca.	1000 N
anslutningsgångans placering	sidan
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Reservkolv Typ 4	440830 4
Klämskruv M3 för mäturshållare	440858
Hållare för mätur	440860
Ställskruv M4×0,35 för mäturshållare	440859
Stjärnvred Typ 4	440850 4
Stativfot Typ 2	440868 2
Sats med tätningsringar Typ 1	440855 1