

Mahr**Digitalt verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415510 1000
GTIN	2050001060242
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitala verkstadsskjutmått i lätt utförande. Stor digitaldisplay. Med mätspetsar och glidskena.
Rostfria, härdade och slipade mätskänklar och spetsar. Glidskena som ger lätt och exakt gång.
Skena och löpare av aluminium. 50 % viktfördel. Hållfast mot slitage och repning tack vare hårdeloxerad yta 1100 HV (motsvarande keramik).

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
mätområde	0 - 1000 mm
skänkellängd	150 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
vikt	1,75 kg
avläsning	0,0005 tum
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,08 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------