

 HÖRGER & GÄSSLER

Mekaniskt magnetmätstativ, kapacitet: 350mm



Beställningsdata

Ordernummer	441100 350
GTIN	4260180710137
Artikelklass	46Q

Beskrivning

Utförande:

Mekanisk centrallåsning av alla leder. Steglöst reglerbar klämkraft. Omkopplingsbar magnetfot med V-spår i botten. Varje läge inom aktionsradien kan nås. Fininställning med god stabilitet. Hållare för mätur med skaft-Ø 8 mm eller prisma.

leveransinnehåll:

Magnetfot nr 440868 storlek 1.

Teknisk beskrivning

magnetfot, bredd	50 mm
hållkraft ca.	800 N
kapacitet	350 mm
magnetfot, längd	64 mm
magnetfot, höjd	55 mm
anslutningsgंगा	M8
anslutningsgंगans placering	mitten

Produktslag

Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ 1

440868 1