

 HÖRGER & GÄSSLER

## Mekaniskt magnetmätstativ, kapacitet: 420mm



### Beställningsdata

Ordernummer	441100 420
GTIN	4260180711073
Artikelklass	46Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekanisk centrallåsning av alla leder. Steglöst reglerbar klämkraft. Omkopplingsbar magnetfot med V-spår i botten. Varje läge inom aktionsradien kan nås. Fininställning med god stabilitet. Hållare för mätur med skaft-Ø 8 mm eller prisma.

#### leveransinnehåll:

Magnetfot nr 440868 storlek 2.

### Teknisk beskrivning

hållkraft ca.	1000 N
magnetfot, höjd	55 mm
kapacitet	420 mm
magnetfot, bredd	50 mm
anslutningsgänga	M10
magnetfot, längd	81 mm
anslutningsgängans placering	sidan

Produktslag

Mätstativ

---

**Tillbehör**

Stativfot med hydraulisk fininställning Typ 2

440865 2

Stativfot Typ 2

440868 2