

**Spårskjutmått, mätområde: 10-160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	417900 10-160
GTIN	4045197203557
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Användningsdata:**

För mätning av innerspår-Ø.

Teknisk beskrivning

mätansats B	3 mm
skänkellängd L	25 mm
Kalibrering	A1
gradering	1/20 mm
mätansats A	1,1 mm
mätområde	10 - 160 mm
avläsning	0,05 mm
felgräns	0,1 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Spårskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt
mätområde 200 mm

021010 200

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200
mm

021000 200