


**Garant****SNMG 120408, Sort: HB7415**

## Beställningsdata

Ordernummer	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 120408 HB7415 Hörnradie: 0,8 mm  
Sort: HB7415  
spån-brytare: TIS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 70 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 70 m/min
spån-brytare	TIS
Sort	HB7415
Matning $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt

Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning