


Garant**TNMG 160408, Sort: HB7415**

Beställningsdata

Ordernummer	251434 HB7415
GTIN	4045197816801
Artikelklass	21G

Beskrivning

TNMG 160408 HB7415 Sort: HB7415
spån-brytare: TIS
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 70 m/min
Sort	HB7415
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
spån-brytare	TIS
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	S
Hörnradie	0,8 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning