

Garant**CC.T 09T302, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260148 HB7120-1
GTIN	4045197817181
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T302 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB7120-1

Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning