

HEDI

Hängbar energiförgrening, Typ: 250



Beställningsdata

Ordernummer	081142 250
GTIN	4003644015771
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Utgångsuttag med självlåsand lock.

Kompakt hängbar energifördelare med robust, hårdgummiförstärkt hus för platsbesparande och välorganiserad el- och tryckluftsdistribution.

- **Enkel kabelinföring med dragavlastning.**
- **Upphängningsögla och massiv verktygskrok.**
- **Stänkskyddad IPX4.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

OBS!:

Hängbar energiförgrening med Ethernet-anslutning på begäran.

Teknisk beskrivning

Typ	250
-----	-----

Bredd	227 mm
effekt	3,5 kW
höjd	305 mm
Djup	212 mm
Antal uttag 250 V	6
IP-skyddsklass	IP X4
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
Produktslag	Energiförgrening