

Garant**DC.T 070204, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260452 HB7120-1
GTIN	4045197817310
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Sort	HB7120-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070204

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning