

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260464 HB7120-1
GTIN	4045197817341
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning