



Riktkil "Herkules", högsta monteringshöjd: 190mm



Beställningsdata

Ordernummer	374900 190
GTIN	4020772072797
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Mycket stabil konstruktion; segjärn och seghärdat stål. **De slipade kilytorna ger en exakt och likformig höjdinställning** med en noggrannhet som är bättre än 1/10 mm. Höjdinställningen kan göras med den räfflade skruven eller med en insexnyckel. Den dubbelverkande funktionen ger stor slaglängd och exakt vertikalrörelse utan sidoförskjutning.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för arbeten efter uppritsning vid grova gjutna eller smidda arbetsstycken på stora verktygsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive utbytbar kulpåbyggnad nr 375000.

OBS!:

Plant upplag för arbetsstycket med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

högsta monteringshöjd	190 mm
bärförmåga	250 kN
höjdförskjutning per spindelvarv	2,02 mm

lågsta upplagshöjd	170 mm
bottenyta (bredd)	145 mm
bottenyta längd	175 mm
Typ	6460
Produktlag	Kil