




## Rundhetsbänk med slipad mätyta utan mätur, spetshöjd: 75mm



### Beställningsdata

Ordernummer	443000 75
GTIN	4030234000176
Artikelklass	46K

### Beskrivning

**Utförande:****Mätstativ:**

Med fininställning och fästhål 8 H7. Tvärrarmen kan ställas in godtyckligt i höjd och i alla sidriktningar.

**Löpdockor:**

Förskjutbara. Vänster löpdocka med fast spets, höger löpdocka med rörlig spets.

**Mätbänk:**

Exakt slipad, med 2 T-spår. För fäste av löpdockorna (tolerans H7) resp. av mätstativet.

**Planhet enligt DIN 876/1.****Användningsdata:**

För mätning av rundhet och planhet samt förjämförelsekontroll av parallellitet och diameter.

**leveransinnehåll:**

Mätbänk, mätstativ. Dubbdockor med 90°-prismor upptill förfasthållning av centerlessdelar eller framskjutande delar (max arbetsstycks-Ø 20 mm).

### Teknisk beskrivning

totalhöjd utan mätstativ	150 mm
sid- och höjdmatchning för dubbdockorna	±0,01 mm
längd tvärrarm	60 mm
pelarhöjd	150 mm

bredd grundplatta	110 mm
T-spårbredd H7	10 mm
pelar-Ø	16 mm
vikt	12 kg
största spetsbredd	350 mm
tvärmens Ø	16 mm
dubbar – Ø	16 mm
längd grundplatta	500 mm
spetshöjd	75 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
Största bärförmåga per par	10 kg
Produktslag	Rund- och plangångsmätare

## Tillbehör

Kullagerprisman, par, inställbara i höjddled för max. arbetsstycke-Ø 32 mm	443050 32
Ledat stativ med spårklack kapacitet 200 mm	443295 200
Ledat stativ med spårklack kapacitet 130 mm	443295 130
Kullagerprisman, par för spetshöjd 50/75 mm	443160 50/75