

 Mahr

## Digitalt djupmått IP67 med i-wi, mätområde: 500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	418703 500
GTIN	4059192003494
Artikelklass	43A

### Beskrivning

#### Utförande:

Modernt energieffektivt mätsystem. Mätytorna är finläppade. Med preset (måttförinställning) t.ex. för avståndsmätning med mätspets nr 418630. Mätskena fram med tunt härdat mätstift  $\varnothing$  1,5mm, längd 5mm.

Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat, trådlöst datagränssnitt i-wi. Motståndskraftigt mot damm och fukt, drifttid ca 3 år.

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Extrabrygga, 300 mm lång nr 418610, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

Trådlös dataöverföring till i-wi mottagare nr 498912.

### Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 500 mm
ansatsens längd	150 mm
Kalibrering	A1
drifttid	26000 h
mätskenans tvärsnitt	16x4 mm

Sifferhöjd LCD-display	11 mm
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmätt

## Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500

## Tillbehör

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Mätspets för avståndsmätning Ø 4 mm	418630
Extrabrygga 300 mm	418610

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975