




## Rundhetsbänk med slipad mätyta utan mätur, spetshöjd: 150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	443000 150
GTIN	4030234000305
Artikelklass	46K

### Beskrivning

**Utförande:****Mätstativ:**

Med fininställning och fästhål 8 H7. Tvärrarmen kan ställas in godtyckligt i höjd och i alla sidriktningar.

**Löpdockor:**

Förskjutbara. Vänster löpdocka med fast spets, höger löpdocka med rörlig spets.

**Mätbänk:**

Exakt slipad, med 2 T-spår. För fäste av löpdockorna (tolerans H7) resp. av mätstativet.

**Planhet enligt DIN 876/1.****Användningsdata:**

För mätning av rundhet och planhet samt förjämförelsekontroll av parallellitet och diameter.

**leveransinnehåll:**

Mätbänk, mätstativ. Dubbdockor utan prismor.

### Teknisk beskrivning

dubbar – Ø	22 mm
längd grundplatta	700 mm
bredd grundplatta	180 mm
vikt	38 kg

sid- och höjdmatchning för dubbdockorna	±0,01 mm
pelar-Ø	22 mm
spetshöjd	150 mm
största spetsbredd	450 mm
pelarhöjd	250 mm
totalhöjd utan mätstativ	250 mm
längd tvärm	125 mm
tvärmens Ø	16 mm
T-spårbredd H7	12 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
Största bärförmåga per par	20 kg
Produktslag	Rund- och plangångsmätare

## Tillbehör

Kullagerprisman, par för spetshöjd 100 mm	443160 100
Kullagerprisman, par, inställbara i höjded för max. arbetsstycke-Ø 65 mm	443050 65