

Garant

Hållare, konisk, med invändig kylning, weldon-skaft, för skärhuvuddiameter D: 12mm

**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 210567 12 |
| GTIN | 4045197557803 |
| Artikelklass | 21Z |

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Effektiv längd L_1 | 42 mm |
| för skärhuvuddiameter D | 12 mm |
| Utvändig diameter d_1 | 11,8 mm |
| rekommenderat åtdragningmoment | 10 Nm |
| totallängd L | 95 mm |
| Skaftdiameter D_s | 20 mm |
| Serie | TopCut |
| fäste | weldon-skaft |
| Invändig | ja |

Produktslag

Hållare för fräs med gänga