

**Garant****Hållare konisk, HSK-A 63, för skärhuvuddiameter D: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210582 20
GTIN	4045197557988
Artikelklass	21Z

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

**Systemrundgångsnoggrannhet  $\leq 10 \mu\text{m}$**  genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

**OBS!:**

**Maximalt fräsdjup** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	104 mm
Effektiv längd $L_1$	78 mm
för skärhuvuddiameter D	20 mm
Utvändig diameter $d_1$	19,8 mm
rekommenderat åtdragningmoment	25 Nm
Serie	TopCut
fäste	HSK-A 63
Invändig	ja

Produktslag

Hållare för fräs med gänga