

HOLEX

Centrumsökare med icke-roterande ur



Beställningsdata

Ordernummer	359585
GTIN	4045197606440
Artikelklass	32B

Beskrivning

Utförande:

Stabilt verkstadsdugligt metallhölje med mätklockdiameter 42 mm (skaldelning 0,005 mm). Hållarstång kan monteras till höger och till vänster. Centreringsapparaten kan användas vertikalt och horisontalt. Höjd totalt utan mätspets 140 mm. Rekommenderat varvtal cirka 50 – 100 varv/ minut. Arbetsområde upp till 300 mm. Centreringsnoggrannhet 0,02 mm.

Användningsdata:

Centrering av hål och axlar.

leveransinnehåll:

Centrumsökare inklusive fäststång, hållarmagnet med förbindelsesnöre

per 1 invändig mätspets:

50 mm för Ø 3,5 mm – 100 mm

100 mm för Ø 50 mm – 200 mm

150 mm för Ø 50 mm – 300 mm

per 1 utvändig mätspets:

50 mm för Ø 0,0 mm – 100 mm

100 mm för Ø 0,0 mm – 200 mm

150 mm för Ø 0,0 mm – 300 mm

1 fjädrande svarvdubb (centreringspets)

användningsområde Ø invändigt: 3,5 - 300 mm

användningsområde Ø utvändigt: 0 - 300 mm

längd utan skaft och spets: 118 mm

maximalt spindelvarvtal: 50 - 100 min⁻¹
mätområde för ur: 3 mm

Teknisk beskrivning

maximalt spindelvarvtal	50 - 100 min ⁻¹
längd utan skaft och spets	118 mm
mätområde för ur	3 mm
användningsområde Ø invändigt	3,5 - 300 mm
användningsområde Ø utvändigt	0 - 300 mm
Produktslag	Centrumsökare

Tillbehör

Invändig mätspets Typ 3	359587 3
Utvändig mätspets Typ 2	359589 2
Magnetiska hållare	359593
Utvändig mätspets Typ 3	359589 3
Fäststång	359592
Utvändig mätspets Typ 1	359589 1
Invändig mätspets Typ 2	359587 2
Fjärdrande svarvdubb	359590
Invändig mätspets Typ 1	359587 1