

Kantavkännare, Mäthuvud-Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	359000 10
GTIN	4045197350237
Artikelklass	38D

Beskrivning

Utförande:

Spetsen är elastiskt förbunden med fästtappen via en fjäder och ger en

uppriktningsnoggrannhet på 0,01 mm.

Alla delar är helt härdade och slipade.

Utförande reklamtext:

Uppriktningsnoggrannhet 0,01 mm.

Användningsdata:

För upprikning av referensytor eller kanter på verktyg.

Spindelvarvtal ca 600 1/min.

Användning reklamtext:

För upprikning av referensytor eller kanter på verktyg. Spindelvarvtal cirka 600 varv/minut

Teknisk beskrivning

totallängd	84 mm
inspänningsskaftets Ø	10 mm
Mäthuvud-Ø	10 mm
Produktslag	Pickup

Tillbehör

Reservfjäder för kantsond \emptyset ×totalängd 4,6X40 mm

359010 4,6X40

Reservfjäder för kantsond \emptyset ×totalängd 2,6X25 mm

359010 2,6X25