


HOLEX**Stor bygelmikrometer 100-gradering, mätområde: 25-150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420770 25-150
GTIN	4045197203892
Artikelklass	42B

Beskrivning**Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel. Finläppade hårdmetallbelagda mätytor. Låsning med låsvred. Stor mättrumma med 100-gradering och känselvred. Mätbygel i lättviktskonstruktion, hammarlackerad.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
antal inställningsmått	5
spindel-Ø	8 mm
antal mätinsatser	5
Mättrummans Ø	25 mm
spindelmätväg	25 mm
Mättrummans gradering	1/100 mm
mätområde	25 - 150 mm
Kalibrering	S3
Norm	DIN 863

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar med förlängningar mätområde 25-150 mm	020450 25-150
--	---------------

Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------