

Hartig

Stor bygelmikrometer med hög precision och passbitsförlängare, mätområde: 200-300mm



Beställningsdata

Ordernummer	420920 200-300
GTIN	4250099610796
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Stabil hammarlackad lättmetallbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863. Den skruvmonterade, läppade och hårdmetallbestyckade passbitsförlängaren gör mätområdet dubbelt så stort. Invändig skalhylsa med skalor för båda mätområdena.

Fördel:

Mycket stort mätområde. Mikrometern är redo att användas direkt efter byte av passbitsförlängare. Inget extra inställningsmått krävs. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

leveransinnehåll:

Mikrometer med 1 passbitsförlängare. Utan inställningsmått.

OBS!:

Utföranden för mätområde upp till 2000 mm på begäran.
Speciella utföranden på begäran.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
vikt	3,8 kg
Mättrummans Ø	24 mm
spindel-Ø	10 mm

mätområde	200 - 300 mm
Mättrumms gradering	1/100 mm
spindelmätväg	50 mm
Kalibrering	S3
felgräns	6 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar med förlängningar mätområde 200-300 mm	020450 200-300
---	----------------