

Hartig

**Stor bygelmikrometer med hög precision och passbitsförlängare,  
mätområde: 500-600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420920 500-600
GTIN	4250099610826
Artikelklass	46P

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil hammarlackad lättmetallbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863. Den skruvmonterade, läppade och hårdmetallbestyckade passbitsförlängaren gör mätområdet dubbelt så stort. Invändig skalhylsa med skalor för båda mätområdena.

**Fördel:**

Mycket stort mätområde. Mikrometern är redo att användas direkt efter byte av passbitsförlängare. Inget extra inställningsmått krävs. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

**leveransinnehåll:**

Mikrometer med 1 passbitsförlängare. Utan inställningsmått.

**OBS!:**

Utföranden för mätområde upp till 2000 mm på begäran.  
Speciella utföranden på begäran.

**Teknisk beskrivning**

vikt	7,2 kg
Mättrummans gradering	1/100 mm
avläsning	0,01 mm
spindel-Ø	10 mm

Mättrummsans $\emptyset$	24 mm
mätområde	500 - 600 mm
spindelmätväg	50 mm
Kalibrering	S3
felgräns	9 $\mu$ m
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar med förlängningar mätområde 500-600 mm	020450 500-600
---	----------------