

Hartig

**Stor bygelmikrometer med hög precision och passbitsförlängare,  
mätområde: 700-800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420920 700-800
GTIN	4250099610840
Artikelklass	46P

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil hammarlackad lättmetallbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863. Den skruvmonterade, läppade och hårdmetallbestyckade passbitsförlängaren gör mätområdet dubbelt så stort. Invändig skalhylsa med skalor för båda mätområdena.

**Fördel:**

Mycket stort mätområde. Mikrometern är redo att användas direkt efter byte av passbitsförlängare. Inget extra inställningsmått krävs. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

**leveransinnehåll:**

Mikrometer med 1 passbitsförlängare. Utan inställningsmått.

**OBS!:**

Utföranden för mätområde upp till 2000 mm på begäran.  
Speciella utföranden på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Mättrummas gradering	1/100 mm
vikt	12,5 kg
avläsning	0,01 mm
mätområde	700 - 800 mm

spindelmätväg	50 mm
spindel-Ø	10 mm
Mättrummans Ø	24 mm
Kalibrering	S3
felgräns	9 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar  
mätområde 700-800 mm

020450 700-800