

Hartig

**Stor bygelmikrometer med hög precision och passbitsförlängare,
mätområde: 800-900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420920 800-900
GTIN	4250099610857
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Stabil hammarlackad lättmetallbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863. Den skruvmonterade, läppade och hårdmetallbestyckade passbitsförlängaren gör mätområdet dubbelt så stort. Invändig skalhylsa med skalor för båda mätområdena.

Fördel:

Mycket stort mätområde. Mikrometern är redo att användas direkt efter byte av passbitsförlängare. Inget extra inställningsmått krävs. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

leveransinnehåll:

Mikrometer med 1 passbitsförlängare. Utan inställningsmått.

OBS!:

Utföranden för mätområde upp till 2000 mm på begäran.
Speciella utföranden på begäran.

Teknisk beskrivning

Mättrummans gradering	1/100 mm
avläsning	0,01 mm
spindel-Ø	10 mm
vikt	14,9 kg

spindelmätväg	50 mm
mätområde	800 - 900 mm
Mättrummans Ø	24 mm
Kalibrering	S3
felgräns	10 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 800-900 mm	020450 800-900
--	----------------