

Hartig

Bygelmikrometer med hög precision och 50 mm spindelväg, mätområde: 100-150mm**Beställningsdata**

Ordernummer	420900 100-150
GTIN	4250099609202
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Stabil hammarlackad segjärnsbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863.

Fördel:

50 mm spindelväg, perfekt för stora mätområden. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

leveransinnehåll:

Utan inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	24 mm
Mättrummans gradering	1/100 mm
avläsning	0,01 mm
spindel- \emptyset	8 mm
mätområde	100 - 150 mm
Kalibrering	B1
felgräns	4 μ m
Norm	Verkstadsnorm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 200 mm	022000 200
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022010 200

Tillbehör

inställningsmått totallängd 100 mm	421100 100
------------------------------------	------------