



Gängmätningstrådsats, Tråd-Ø: 1,100mm



Beställningsdata

Ordernummer	422490 1,100
GTIN	2050001063557
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Gängmätningstrådarna är härdade och finläppade, hållaren mattförokromad. En låsring i monteringshålet garanterar säker, roterbar anliggning mot mätspindel.

Användningsdata:

För bestämning av flank-Ø för utvändiga gängor enligt tretrådsmetoden tillsammans med en bygelmikrometer eller en mätbänk.

leveransinnehåll:

En sats består av vardera en hållare med en mättråd och en hållare med två mättrådar i plastlåda.

OBS!:

Mätspindel-Ø måste anges vid beställning (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Teknisk beskrivning

inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1	12,650 mm
för gängstigning P	1,75
Tråd-Ø	1,1 mm
för gängor	M12
felgräns	± 1 µm
förpackning	Stabil box

Kalibrering	L16
Produktslag	Gängmätningstråd
För spindel-Ø	6,35 mm
För spindel-Ø	6,5 mm
För spindel-Ø	6,8 mm
För spindel-Ø	7,5 mm
För spindel-Ø	8 mm

Tjänster

KalibreringGängmätningstråd Typ GMD	028900 GMD
DAkS-kalibreringGängmätningstråd Typ GMD	028910 GMD