




## Lös spårklack slipad för justering, Spårbredd b<sub>1</sub> för maskinen: 18mm



### Beställningsdata

Ordernummer	375375 18
GTIN	4020772071868
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

#### Användningsdata:

De lösa spårklackarna skjuts in från sidan i spåren efter grovuppriktning av utrustningen. **Vid transport av utrustningen finns då inga nedåt utskjutande spårklackar som stör och maskinbordet kan inte skadas.** Det räcker med 2 klackar per maskin, eller 4 vid dubbeluppspanning.

#### Norm:

**DIN 6323**

#### Material:

Stål C 15, sätthärdat.

### Teknisk beskrivning

Spårbredd b <sub>1</sub> för maskinen	18 mm
Längd	32 mm
Spårbredd b <sub>2</sub> för utrustningen	20 mm

Höjd H <sub>1</sub>	5,5 mm
höjd H	14 mm
Typ	6323
Produktslag	Spårklack